

# Organes de fermeture pour simple vantail

Les organes de fermeture listés ci-dessous peuvent être mis en place sur les blocs-portes concernés par cette annexe.

| Type   | Fabricant  | Référence      | Descriptif  |
|--|------------|----------------|---|
| Serrure mécanique  | VACHETTE   | Série D450     | Serrure à mortaiser 1pt - axe 50 - gâche universelle réglable   |
|  | VACHETTE   | D355           | Serrure à mortaiser 1pt - axe 50 - gâche universelle réglable   |
|  | MARQUES    | Série 7250     | Serrure à mortaiser 1pt - axe 50 - gâche universelle réglable   |
|  | JPM        | JPM multibat   | Serrure à mortaiser 1pt - axe 50 - gâche universelle réglable   |
|  | BRICARD    | Série 900      | Serrure à mortaiser 1pt - axe 50 - gâche universelle réglable   |
|  | THIRARD    | Série Unimax   | Serrure à mortaiser 1pt - axe 50 - gâche universelle réglable   |
|  | DORMA      | SVP 5000       | Serrure à sortie libre et verrouillage automatique à mortaiser 1pt - axe 50 - gâche spécifique  |
|  | ASSA ABLOY | EL 165         | Serrure à sortie libre et verrouillage automatique à mortaiser 1pt - axe 50 - gâche spécifique  |
| Barre anti-panique   | JPM        | MORTY 10       | avec serrure d'urgence à mortaiser 1pt 150-7 - gâche spécifique   |
| Serrure électrique <sup>1</sup>  | DORMA      | Série SVP 6000 | serrure à béquille contrôlée et verrouillage automatique<br>têtière 20mm - câble d'alimentation SVP-A 1000<br>axe 50 - gâche spécifique   |
| Verrouillages<br>issue de secours conformes<br>fiche XIV de NF S 61-937 <sup>1</sup> | ASSA ABLOY | EL564 / EL 565 | Serrure à béquille contrôlée (EL564) ou à double béquilles contrôlées (EL565) et verrouillage automatique<br>têtière 20mm - boîtier CKELDAS - câble d'alimentation EA218 (6m)<br>axe 50 - entraxe 70 - gâche spécifique |
|  | DORMA      | Série SVZ 6000 | serrure à double béquilles contrôlées et verrouillage automatique<br>têtière 20mm - boîtier SVP-S4X DCW - câble d'alimentation SVP-A 1000<br>axe 50 - entraxe 70 - gâche spécifique                                     |

<sup>1</sup> avec jarretière DORMA KU260 (ouv. 110°) ou ABLOY EA280 (ouv. 120°)